

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.500

**TopTherm, duvara monte soğutma
cihazı Blue e**

Durum: 27.09.2024 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.500 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.

Özellikleri

Model No.	SK 3328.500
Dizayn	duvara monte
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 5,8 A 60 Hz'de: 6,8 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 20 A 60 Hz'de: 22 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 980 m ³ /h İç devre: 980 m ³ /h

Özellikleri

Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1.580 mm Derinlik: 295 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 eşdeğeri (CO2e): 1,36 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Paketteki adet	1 adet
Ağırlık/ambalaj	66 kg
Net ağırlık	67.45
Brüt ağırlık	71
Gümrük tarifesi numarası	84158200
EAN	4028177323056
E-Number Sweden	E3404556

Özellikleri

ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	FCC Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK
