


Schaltschränke

Edelstahl

Standpulte



- 1 Scharnier nur bei TP 2686.600
- 2 Entfällt bei TP 2683.600/
TP 2684.600
- 3 Dichtung 12 x 6 mm
- X Deckel Innenansicht

Best.-Nr. TP	2683.600	2684.600	2685.600	2686.600
Breite (B1) mm	600	800	1000	1200
Höhe mm	960			
Tiefe mm	400/480			
B2 = Breite Deckel	597	797	997	1197
B3 = Lichte Breite oben	544	744	944	1144
B4 = Lichte Breite vorne	524	724	924	1124
B5 = Lichte Breite unten	500	700	900	1100
B6 = Breite Nebentür	-	-	495	595
B7 = Breite Schlosstür	597	797	997	1197
B8 = Abstand der Dichtungen	550	750	950	1150
B9 = Befestigung der Lochungen	450	650	850	1050
B10 = Abstand Mitte Scharniere	398	598	798	998
F1 = Montageplatten-Breite	530	730	930	1130
F2 = Abstand Befestigungsbohrungen	475	675	875	1075
F3 = Abstand Befestigungsbohrungen	373	573	773	973