

Příslušenství RiLine: pro pojistkové odpínače výkonové zátěže NH

Rámové svorky


pro odpínače NH velikost 1 až 3 se šroubovým připojením

Pro odpínače NH	Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic, B x H mm	Připojení		Utahovací moment Nm	Obj. č. SV
		Kulatý vodič mm ²	Sektorový vodič mm ²		
vel. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
vel. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Prodloužení zakrytí připojovacích míst

pro odpínače NH

Pro odpínače NH	Šířka (B) mm	Výška (H) mm	Hloubka (T) mm	Obj. č. SV
vel. 00	106	46	37	9344.520
vel. 1	184	70	42	9344.530
vel. 2	210	70	42	9344.540
vel. 3	250	70	42	9344.550



Třmenové svorky – připojovací díly

pro odpínače NH, vel. 00 se šroubovým připojením

Připojení kulatých vodičů mm ²	Utahovací moment Nm	Obj. č. SV
1,5 – 95	4	3592.010