


# Rozváděčové skříně


## Rám rozváděče

### Data Rack

Pohled z předu



Pohled z boční strany



- 1 Druhá montážní rovina  
DK 7296.000/31 U  
DK 7297.000/36 U  
DK 7298.000/40 U  
DK 7299.000/45 U

- 2 V rastru 50 mm  
(min. 150 – max. 350)

i.L. = světlý rozměr

Obj. č.DK	U	Výškové rozměry mm	
		H1	H2
7391.000	31	1500	i. L. 1382
7396.000	36	1722	i. L. 1604
7400.000	40	1900	i. L. 1782
7445.000	45	2122	i. L. 2004