




# Rozváděčové skříně

## Ovládací skřínky

### Panel Compact



Montážní výřezy  
pro připojení nosného ramena CP 40, z oceli



1 Drážky pro odpružené matice M5

Obj. č. CP (s připojením nosného ramena CP 40, z oceli)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
<b>Šířka (B1) mm</b>	241	241	315	315
<b>Výška (H1) mm</b>	238	388	238	388
<b>Hloubka (T1) mm</b>	87	87	87	87
B2 = světlá šířka skřínky	170	170	244	244
B3 = šířka čelního panelu	178	178	252	252
B4 = světlá šířka mezi šroubovacími rozpěrnými úchytkami	164	164	238	238
H2 = světlá výška skřínky	192	342	192	342
H3 = výška čelního panelu	200	350	200	350
H4 = světlá výška mezi šroubovacími rozpěrnými úchytkami	186	336	186	336