



### Zwenkramen, groot met afsluitplaat, voor 800 mm brede kasten


Inbouwcomponenten  
asymmetrisch



Uitsparing „X“



Inbouwcomponenten  
symmetrisch



**Opmerking:**

- Indien het zwenkraam niet de volledige hoogte van de kast benut, dan zijn extra inbouwtoebereiden noodzakelijk
- Bij TS, SE behuizingen met twee deuren met een hoogte van 1800 en 2200 mm dient om stoten tegen de sluiting te voorkomen het eerstvolgende kleinere zwenkraam te worden ingebouwd

Hoogte-eenheden	22 HE		31 HE		36 HE		40 HE		45 HE		
Plaat	aan de zijkant	symmetrisch	aan de zijkant	symmetrisch	aan de zijkant	symmetrisch	aan de zijkant	symmetrisch	aan de zijkant	symmetrisch	
<b>Bestelnr. SR</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>2323.235</b>	<b>2324.235</b>	<b>2332.235</b>	–	<b>2337.235</b>	<b>2338.235</b>	<b>2341.235</b>	<b>2342.235</b>	<b>2346.235</b>	<b>2347.235</b>
Voor behuizingshoogte (of hoger) mm	1200		1600		1800		2000		2200		
H1 mm	1061,5		1461,5		1684,5		1861,5		2084,0		
H2 mm	981,5		1381,5		1604,0		1781,5		2004,0		

Inbouwdiepte T max. = mm bij maat D<sup>1)</sup> tenminste 49 mm bij 130°-scharnier, 95 mm bij 180°-scharnier

Kastbreedte mm	800			
Inbouw	aan de zijkant		symmetrisch	
Scharnier	130°		180°	
Kastdiepte mm	1 D max.		1 D max.	
400	295		252	
500	395		352	
600	470		428	
800	470		428	



<sup>1)</sup> D = afstand binnenkant deur tot voorkant zwenkraam verstelbaar in het 25 mm raster

# Systeemopbouw

## 19"-opbouwtechniek

### 7 voorbeelden voor TS, SE

#### Volledige opbouw





- 1 Inbouwset voor 800 mm brede kasten
- 2 TS systeemchassis 23 x 73 mm, voor het binnenste montageniveau overeenkomstig de kastdiepte



#### Opmerkingen:

- De bovenste inbouwset compenseert het hoogteverschil tussen het 25 mm gatenraster van de kast en de hoogte-eenheden van het zwenkraam
- De gedeeltelijke inbouw onder is gelijk aan de gedeeltelijke inbouw boven
- Bij CM alleen volledige inbouw aan de voorzijde mogelijk

#### Gedeeltelijke inbouw boven



#### Gedeeltelijke inbouw symmetrisch



#### Inbouw aan de zijkant

(alleen bij TS)

De asymmetrische inbouw van een groot zwenkraam vindt bij een kastdiepte van 800 mm op dezelfde wijze plaats als de inbouw parallel aan de voorzijde.

Voor de toegang tot het zwenkraam adviseren wij scharnieren voor de TS zijwand toe te passen.

