





TFT-houder

2383.030



Aanzicht **A**



Montage-uitsparing  

Montage-uitsparing  



1

- VESA 75 of 100 niet-verstelbaar
- VESA 75 en hoekinstelling via IW 6206.460

2

- Kastbevestiging/-koppeling met draagarm-aansluiting
-  90 x 71 mm
-  120 x 65 mm

3

- Kastbevestigingen aan horizontale draagarm CP-40, staal of  120 x 65 mm voor montage aan verticale draagarm via hoekinstelling IW 6206.460
-  120 x 65 mm

4

- 4a** Houder voor toetsenborden SM 2383.000 via behuizing-vlakverbinder SM 2383.010

- 4b** Beugelhandgreep CP 6107.100

- 4c** Beugelhandgreep CP 6107.200

door centreerpunten

5

- Connectordoorvoer SZ 2400.300/.500 als trekcontlasting voor de aansluitkabel