

RiLine toebehoren: voor NH-zekeringlastscheiders/NH-zekeringlastscheiderstroken


Frameklemmen

voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting

Voor NH-lastseiders	Klemruimte voor gelamelleerd railkoper B x H mm	Aansluiting		Aandraaimoment Nm	Bestelnr. SV
		Ronde aders mm ²	Sectoraders mm ²		
DIN 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
DIN 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Afdekking aansluitruimte

voor NH-lastseiders



Voor NH-lastseiders	Breedte (B) mm	Hoogte (H) mm	Diepte (T) mm	Bestelnr. SV
DIN 00	106	46	37	9344.520
DIN 1	184	70	42	9344.530
DIN 2	210	70	42	9344.540
DIN 3	250	70	42	9344.550

Klembeugelaansluitprisma

voor NH-lastseiders DIN 00 met schroefaansluiting

Aansluiting van ronde aders mm ²	Aandraaimoment Nm	Bestelnr. SV
1,5 – 95	4	3592.010