




Armarios de poliéster KS

KS 1423.500, KS 1432.500
con sólo una aldabilla central

Placa de montaje



B7 = Distancia en anchura de los taladros para la fijación mural

H7 = Distancia en altura de los taladros para fijación mural

1 Sólo KS 1423.500, KS 1432.500

2 Ventana sólo en KS 1448.500, KS 1449.500, KS 1454.500, KS 1467.500

3 Grosor del material de la ventana: 3 mm

X Vista interior de la puerta

Ref. KS	Medidas de anchura mm								Medidas de altura mm							Medidas de profundidad mm			Grosor material mm			Placa de montaje mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6 ¹⁾	B7	B8	H1	H2	H3	H4 ¹⁾	H5	H6	H7	T1	T3	T4	m1	m2	m3	F1	G1
1423.500	200	140	150	-	100	-	150	25	300	280	256	-	200	245	250	150	80 - 110/117	119	2,0	3,0	3,0	145	250
1432.500	250	190	200	75	150	-	200	50	350	330	306	-	250	295	300	150	80 - 110/117	119	2,0	3,0	3,0	195	300
1434.500	300	240	249	100	200	-	250	50	400	380	355	-	300	345	350	200	80 - 160/167	169	2,0	3,0	3,0	245	350
1444.500/ 1448.500	400	340	348	200	300	230	350	100	400	380	354	250	300	345	350	200	80 - 159/166	168,5	2,5	3,2	3,2	345	350
1446.500/ 1449.500	400	340	348	200	300	230	350	100	600	580	554	450	500	545	550	200	80 - 158/165	168	2,5	3,5	3,5	345	550
1466.500/ 1467.500	600	540	548	400	500	430	550	200	600	580	554	450	500	545	550	200	80 - 158/165	168	2,5	3,5	3,5	545	550
1453.500/ 1454.500	500	440	434	300	400	330	450	150	500	480	454	350	400	445	450	300	80 - 258/265	268	2,5	3,5	3,5	417	450



¹⁾ Sólo en armarios con ventana

Armarios de distribución


Armarios compactos

Armarios de poliéster KS


KS 1469.500/KS 1479.500
KS 1468.500/KS 1480.500 sin ventana



Placa de montaje





KS 1400.500



- 1) Sin escalonamientos con placa de montaje ajustable en profundidad KS 1491.000
 - 2) En montaje sobre espárragos directamente sobre la tuerca
- B7 = Distancia en anchura de los taladros para la fijación mural
H7 = Distancia en altura de los taladros para la fijación mural

- Vista interior de la puerta
- Estribo central atornillado en KS 1400.500
- Distancia de los puntos de fijación al estribo central



Ref. KS	Medidas de anchura mm							Medidas de altura mm							Grosor material mm			Placa de montaje mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6 ¹⁾	B7	H1	H2	H3	H4 ¹⁾	H5	H6	H7	m1	m2	m3	G1	F1
1468.500/1469.500	600	485	533	400	500	410	550	800	780	753	590	700	740	750	3	3,7	3,7	750	517
1479.500/1480.500	800	685	733	600	700	610	750	1000	980	953	790	900	940	950	3	3,7	4,0	950	717
1400.500	1000	387	918	300	900	-	950	1000	980	952	-	900	940	950	3	3,5	4,0	950	917

¹⁾ Sólo en armarios con ventana