


Caja mural EL, 3 piezas

Premontado con guías perfil, variables en profundidad



- 1** Profundidad máxima de T5 19" entre Rail y en el interior de la pared posterior de la carcasa (ampliable a 520/620 mm)
 - 2** Guía perfil en C
 - 3** Guía de 482,6 mm (19"), ajustable en profundidad sin escalonamientos
- i.L. = Clearance width




Ref. DK	Profundidad armario en mm	UA	Medidas de altura mm					Medidas de profundidad mm				
			H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4	T5
7709.735	573	9	478	415	407	432	103,5	261	416	572,5	375	491,5 – máx. 520
7715.735		15	746	684	674	699	124,5	261	416	572,5	375	491,5 – máx. 520
7721.735		21	1012	949	941	965	133	261	416	572,5	375	491,5 – máx. 520
7709.535	673	9	478	415	407	432	103,5	361	516	672,5	475	591,5 – máx. 620
7715.535		15	746	684	674	699	124,5	361	516	672,5	475	591,5 – máx. 620
7721.535		21	1012	949	941	965	133	361	516	672,5	475	591,5 – máx. 620

Armarios de distribución

Cajas TI

Caja mural EL, 3 piezas

con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad




- 1** Profundidad de montaje T
 - 2** Guía perfil en C
 - 3** Guía de 482,6 mm (19''), ajustable en profundidad sin escalonamientos
- i.L. = Clearance width

Ref. DK	UA	Medidas de altura mm					Medidas de profundidad mm
		H1	H2	H3	H4	H5	T
7706.135	6	345	284	274	299	99,5	391 – máx. 420
7709.135	9	478	417	407	432	103,5	391 – máx. 420
7712.135	12	612	551	540	565	120	391 – máx. 420
7715.135	15	746	684	674	699	124,5	391 – máx. 420
7721.135	21	1012	951	941	965	133	391 – máx. 420

Caja mural EL, 3 piezas

Con placa de montaje y guías perfil, variables en profundidad



Ref. DK	Profundidad armario en mm	UA	Medidas de altura mm				Medidas de profundidad mm			
			H1	H2	H3	H4	T1	T2	T3	T4
2243.605	373	3	212	151	141	165	320	175	372,5	216
2246.605		6	345	284	274	299	320	175	372,5	216
2249.605		9	478	417	407	432	320	175	372,5	216
2252.605		12	612	551	541	565	320	175	372,5	216
2255.605		15	746	684	674	699	320	175	372,5	216
2261.605		21	1012	951	941	965	320	175	372,5	216
2253.605	473	3	212	151	141	165	420	275	472,5	316
2256.605		6	345	284	274	299	420	275	472,5	316
2259.605		9	478	417	407	432	420	275	472,5	316
2262.605		12	612	551	541	565	420	275	472,5	316
2265.605		15	746	684	674	699	420	275	472,5	316
2271.605		21	1012	951	941	965	420	275	472,5	316