




### Soporte para TFT

2383.030



Vista **A**

Sección de montaje  
 □ 90 x 71 mm 

Sección de montaje  
 □ 120 x 65 mm 

**1**

- VESA 75 o 100 fijo
- VESA 75 y pieza de regulación de la inclinación mediante IW 6206.460

**2**

- Fijación/Acoplamiento de cajas para conexión de brazo soporte
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Fijaciones de cajas en el brazo soporte horizontal CP 40, de acero o □ 120 x 65 mm, para montaje al brazo soporte vertical mediante pieza de regulación de la inclinación IW 6206.460.
- □ 120 x 65 mm

**4**

- 4a** Soporte para teclados SM 2383.000 mediante unión de superficies para cajas SM 2383.010

**4b** Asa vertical CP 6107.100

**4c** Asa vertical CP 6107.200

mediante puntos de centraje

**5**

- Paso de conectores SZ 2400.300/.500 como tracción del cable de conexión