



### Rama wychylna, mała

Do szaf o szerokości 600 mm



Do szaf o szerokości 800 mm do wyboru w pozycji bocznej lub środkowej



Jednostki wysokości	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
<b>Nr kat. SR</b>	<b>2377.030</b>	<b>2377.060</b>	<b>2377.090</b>	<b>2377.120</b>	<b>2377.150</b>	<b>2377.180</b>
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Głębokość montażowa T maks. = mm przy wymiarze D<sup>1)</sup> przynajmniej 45 mm

Szerokość szafy mm	600	800	800
Instalacja wewnętrzna	na środku	z boku	na środku
Głębokość szafy mm	<b>1</b> T maks. 400 185 500 185 ≥ 600 185	<b>1</b> T maks. 310 310 410 410 500 500	<b>1</b> T maks. 310 310 370 370 370 370


<sup>1)</sup> D = Odległość wew. kantu drzwi do przedniego kantu ramy wychylnej na podzięcie 25 mm do montażu głębiej

# Rozbudowa systemu


## Technika zabudowy 19"

### Przykłady dla TS

**Zabudowa częściowa** przy szerokości szaf 600 i 800 mm, zarówno w pozycji najwyższej jak i najniższej.




z przodu




z tyłu

**Zabudowa częściowa środkowa,** przy szerokości szaf 600 i 800 mm.



z przodu



z tyłu

- 1 Zestaw montażowy do ramy wychylnej, mały
- 2 Szyna montażowa chassis PS 23 x 73 mm odpowiednio do głębokości szafy w połączeniu z 4 kombinowanymi elementami mocującymi TS 8800.330 (2 sztuki w wyposażeniu zestawu montażowego)

#### Wskazówka:

- Wyrównanie wysokości pomiędzy podziałką otworów 25 mm szafy a podziałką wysokości ramy wychylnej zapewniają elementy wsporcze kombi TS (2 elementy w wyposażeniu zestawu montażowego)

#### Instalacja boczna

Instalacja boczna ramy wychylnej małej jest przy głębokości szafy 600 lub 800 mm identyczna z instalacją równoległą z przodu. W celu dostępu do ramy wychylnej zaleca się zawiasy do ścianki bocznej TS.

