


Rozbudowa systemu

Technika zabudowy 19"

Szyny profilowe, 482,6 mm (19")

do TS

Profil w kształcie litery L




Profil w kształcie litery L

Szerokość montażowa	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6
18 SU	450	465	485
20 SU	500	515	535

- 1 = szerokość prześwitu
2 = wymiar mocowania
3 = wymiar zewnętrzny elementów wsuwanych lub płyt czołowych

Profil TS IT przedni



Profil TS IT przedni/tylny

Szerokość montażowa	1 mm	2 mm	3 mm
19"	450	465	482,6
21"	500	515	533,4
23"	552	567	584,2
24"	577	592	609,6

- 1 = szerokość prześwitu
2 = wymiar mocowania
3 = wymiar zewnętrzny elementów wsuwanych lub płyt czołowych

Profil TS IT tylny

