

## Akcesoria RiLine: do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH


### Zaciski ramowe

do rozłączników NH rozm. 1 do 3 z przyłączem śrubowym

Do rozłącznika NH	Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych szer. x wys. mm	Przyłącze		Moment dokręcenia Nm	Nr kat. SV
		Przewód okrągły mm <sup>2</sup>	Przewód sektorowy mm <sup>2</sup>		
Rozm. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
Rozm. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

### Pokrywa przestrzeni łączeniowej

do rozłącznika NH



Do rozłącznika NH	Szerokość (B) mm	Wysokość (H) mm	Głębokość (T) mm	Nr kat. SV
Rozm. 00	106	46	37	9344.520
Rozm. 1	184	70	42	9344.530
Rozm. 2	210	70	42	9344.540
Rozm. 3	250	70	42	9344.550

### Pryzmat przyłączenia zacisków obejmowych

do listwowych rozłączników mocy NH rozm. 00 z przyłączem śrubowym

Przyłącze kabli okrągłych mm <sup>2</sup>	Moment dokręcenia Nm	Nr kat. SV
1,5 – 95	4	3592.010