


Systemowe szafy pojedyncze SE 8

Płyta montażowa




Szafa

- B1 = Szerokość całkowita
- B2 = Szerokość drzwi
- B3 = Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
- B5 = Odległość otworów systemowych/odstępu otworów mocowania cokołu podłoża
- B6 = Prześwit między wewnętrznymi wymiarami rurowej ramy drzwi
- B7 = Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy drzwi
- B8 = Odstęp między uchwytami transportowym
- B9 = Prześwit w otworze podłogowym
- H1 = Wysokość całkowita
- H2 = Wysokość ściany tylnej
- H3 = Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
- H4 = Wysokość drzwi
- H5 = Odległość otworów systemowych
- H6 = Odstęp między rzędami otworów rurowej ramy drzwi
- H7 = Prześwit między wewnętrznymi wymiarami rurowej ramy drzwi
- H8 = Odległość od podłogi do środka zamka
- T1 = Głębokość całkowita
- T2 = Odległość otworów systemowych/odstępu otworów mocowania cokołu podłoża
- T3 = Prześwit między wewnętrznymi wymiarami ramy
- T4 = Prześwit otworu podłogowego
- T5 = Odległość między środkami uchwytów transportowych
- T6 = Dopuszczalna głębokość montażowa (mocowanie płyty montażowej) do 149 mm z regulacją głębokości co 25 mm


Płyta montażowa

- F = Szerokość całkowita
- G = Wysokość całkowita

Przekrój profilu




Siatka otworów systemowych




- 4 Ø 4,5 (Ø 4,7 w przypadku stali nierdzewnej)

Róg obudowy na górze



- 1 Szerokość
- 2 Wysokość
- 3 Głębokość

Róg obudowy na dole



Dwudrzwiowe

Nr kat. SE		Wymiar szerokości mm									Wymiar wysokości mm								Wymiar głębokości mm						Płyty montażowe mm	
lakierowana	Stal nierdzewna	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5840.500	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	400	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	-	899	1696
5841.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	126,5	1099	1696
5842.500	-	1600	792	1512	1592	1475	655	675	1535	690	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	240	324	356,5	1499	1696
5843.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	240	324	-	1099	1896
5844.500	5855.500	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	126,5	1099	1896
5845.500	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	500	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	440	524	126,5	1099	1896
5846.500	-	1800	892	1712	1792	1675	755	775	1735	790	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	340	424	556,5	1699	1896