


# Szafy sterownicze


## Ramy rozdzielcze

### Data Rack

Widok z przodu



Widok z boku



- 1** Druga płaszczyzna mocowania  
DK 7296.000/31 U  
DK 7297.000/36 U  
DK 7298.000/40 U  
DK 7299.000/45 U

- 2** W podziałce 50 mm  
(min. 150 – maks. 350)

i.L. = szerokość prześwitu

Nr kat.DK	U	Wymiar wysokości mm	
		H1	H2
<b>7391.000</b>	31	1500	w świetle 1382
<b>7396.000</b>	36	1722	w świetle 1604
<b>7400.000</b>	40	1900	w świetle 1782
<b>7445.000</b>	45	2122	w świetle 2004