





Szafy sterownicze

Obudowy obsługi

Compact-Panel



Wykroje montażowe dla przyłącza ramienia nośnego CP 40, stal



1 Rowki do nakrętek sprężystych M5

Nr kat. CP (z przyłączem ramienia nośnego CP 40, stal)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Szerokość (B1) mm	241	241	315	315
Wysokość (H1) mm	238	388	238	388
Głębokość (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Szerokość obudowy w prześwicie	170	170	244	244
B3 = Szerokość płyty czołowej	178	178	252	252
B4 = Szerokość w prześwicie między napinaczem śrub	164	164	238	238
H2 = Wysokość obudowy w prześwicie	192	342	192	342
H3 = Wysokość płyty czołowej	200	350	200	350
H4 = Wysokość w prześwicie między napinaczem śrub	186	336	186	336