

Комплектующие RiLine: для силовых/планочных разъединителей NH

Рамные клеммы


для разъединителей NH, разм. 00 – 3 с винтовым подключением

Для NH-разъединителя	Клемма для гибкой медной шины Ш x В мм	Подключение		Момент затяжки Нм	Арт. № SV
		Круглый провод мм ²	Секторный провод мм ²		
Разм. 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
Разм. 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

Защитные панели клемм подключения

для разъединителей NH

Для NH-разъединителя	Ширина (В) мм	Высота (Н) мм	Глубина (Т) мм	Арт. № SV
Разм. 00	106	46	37	9344.520
Разм. 1	184	70	42	9344.530
Разм. 2	210	70	42	9344.540
Разм. 3	250	70	42	9344.550



Призматический элемент клеммы подключения

для разъединителей NH, разм. 00 с винтовым подключением

Подключение круглых проводов мм ²	Момент затяжки Нм	Арт. № SV
1,5 – 95	4	3592.010