


# Электрораспределение



## Комплектующие RiLine: гибкие медные шины/защита от прикосновения

### Универсальный держатель


Для крепления гибких медных шин	
Для гибких медных шин мм	5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 1 <sup>1)</sup>
Арт. № SV	<b>3079.000</b>

<sup>1)</sup> Количество пластин x ширина пластины x толщина пластины







### Поддон основания

Для шинных систем 60 мм Сертификат: UL US LISTED E191125					
Для шинной системы RiLine	3-пол.			4-пол.	
	Плоские шины	PLS 800	PLS 1600	Плоские шины	PLS 1600 PLUS
Высота (H) мм	19,5	32	43	19,5	43
	Арт. № SV			Арт. № SV	
Длина (L), мм	500	<b>9340.100</b> (UL)	<b>9341.100</b> (UL)	9342.100 (UL)	-
	700	<b>9340.110</b> (UL)	<b>9341.110</b> (UL)	9342.110 (UL)	-
	900	<b>9340.120</b> (UL)	<b>9341.120</b> (UL)	9342.120 (UL)	-
	1100	<b>9340.130</b> (UL)	<b>9341.130</b> (UL)	9342.130 (UL)	<b>9340.134</b> (UL)
	2400	<b>9340.170</b> (UL)	<b>9341.170</b> (UL)	9342.170 (UL)	<b>9342.134</b> (UL)






### Соединитель поддонов основания

Для шинных систем 60 мм Сертификат: UL US LISTED E191125			
Для шинной системы RiLine	3-пол.		
	Плоские шины	PLS 800	PLS 1600
Высота (H) мм	19,5	32	43
Арт. № SV	<b>9340.140</b> (UL)	<b>9341.140</b> (UL)	<b>9342.140</b> (UL)



### Защитные кожухи

Для шинных систем 60 мм <b>Указание:</b> – При нагрузке на защитный кожух необходимо предварительно установить ребра жесткости <b>Сертификат:</b> c  US LISTED E191125					
	3-пол.		4-пол.		
Для шинной системы RiLine	Плоские шины	PLS 800	PLS 1600	Плоские шины	PLS 1600 PLUS
Длина (L) мм	Арт. № SV		Арт. № SV		
700	9340.200 		-		
1100	9340.210 		9340.214 		

### Ребра жесткости для защитного кожуха

Для шинных систем 60 мм <b>Сертификат:</b> c  US LISTED E191125					
	3-пол.		4-пол.		
Для шинной системы RiLine	Плоские шины	PLS 800	PLS 1600	Плоские шины	PLS 1600 PLUS
<b>Арт. № SV</b>	<b>9340.220</b> 		<b>9340.224</b> 		

### Разделительные перемычки

Для шинных систем 60 мм <b>Сертификат:</b> c  US LISTED E191125	
<b>Арт. № SV</b>	<b>9340.230</b> 