


### TFT-hållare

2383.030



Vy **A**

Montagehål  
□ 90 x 71 mm



Montagehål  
□ 120 x 65 mm



**1**

- VESA 75 eller 100 stel
- VESA 75 och lutningsjustering via IW 6206.460

**2**

- Låsfastsättning/-koppling med bäarmsanslutning
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Lådfastsättning på den horisontella bäarmen CP 40, stål eller □ 120 x 65 mm, för montage på den vertikala bäarmen via lutningsadaptern IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

**4**

- Avlastningsstöd för tangentbord SM 2383.000 via skåpyttförbindning SM 2383.010

**4b** Bygelhandtag CP 6107.100

**4c** Bygelhandtag CP 6107.200

genom körslag

**5**

- Kontaktgenomföring SZ 2400.300/.500 som dragavlastning för anslutningsledningen