

Strömfördelning

Samlingsskenesystem (100/185/150 mm)

Samlingsskenehållare

3-polig

<p>Teknisk information för beräkning av märkström enligt DIN 43 671, se kapitel 2-102, sidan 1/2</p> <p>Observera: SV 3052.000 – Samlingsskenehållarens baselement kan även användas som 1-polig hållare</p>					
	För skensystem	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
	Skencentrumavstånd mm	100	185	150	150
	Max. skendimension utan instickselement, mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
	Instickselement för – Reducering av diametern till mm – Reducering av skenbredden i 10 mm steg	30 x 10 till 50 x 10 –	50/60 x 10 –	– ■	– ■
Art. nr. SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000	
Montagedata för användningsområden enligt IEC (DIN EN)					
Åtdragningsmoment Nm – Fastsättningsskruv – Lockfastsättning – Skruv för skenfastsättning	10 3 –	5 – 40	10 10 –	10 10 –	