

Áramelosztás

Gyűjtősínrendszerek (100/185/150 mm)

Gyűjtősíntartó

3 pólusú

<p>Műszaki információk A DIN 43 671 szerinti névleges áramerősségek kiszámítása, lásd: 2-102. fejezet, 1./2. oldal</p> <p>Megjegyzés: SV 3052.000 – A gyűjtősíntartó alapeleme 1 pólusú tartóként is használható</p>				
Sínrendszerek	1250 A	1600 A	2500 A	3000 A
Sínközéptávolság, mm	100	185	150	150
Max. sínméret dugaszlemek nélkül, mm	60 x 10	80 x 10	2 x 80 x 10	2 x 100 x 10
Dugaszlemek – Keresztmetszet csökkentéshez mm-re – Sínzélesség csökkentéséhez 10 mm-es lépésekben	30 x 10 – 50 x 10 –	50/60 x 10 –	– ■	– ■
Cikkszám SV	3073.000	3052.000	3055.000	3057.000
Szerelési adatok az IEC (DIN EN) szerinti alkalmazásokhoz				
Meghúzási nyomaték, Nm – Rögzítőcsavar – Fedélrögzítés – Sínrögzítő csavar	10 3 –	5 – 40	10 10 –	10 10 –