


Armoires PC

Avec tiroir-clavier



1 504,5 max., réglable au pas de 25 mm
i.L. = Cote de passage

				Référence PC	
				4650.100	
				Largeur en mm	
				600	
				Hauteur en mm	
				1600	
				Profondeur en mm	
				632	
Composition de la livraison	Modèle	Matériau	Revêtement de surface / Teinte		
Enveloppe	Monobloc au niveau du toit et des panneaux latéraux, ouvert en bas	Acier inoxydable de 1,5 mm	Polissage grain 400	■	
	Plaque passe-câbles en trois parties	Acier inoxydable de 1,5 mm			
Porte arrière	Avec fermeture à crémone, dispositif de verrouillage à panneton double et charnières montées à droite	Acier inoxydable de 2,0 mm	Polissage grain 400	■	
Porte supérieure vitrée	Verrouillée de l'intérieur ¹⁾ , charnières montées à droite	Acier inoxydable de 1,5 mm	Polissage grain 400	■	
	Vitre	Verre sécurité de 4,0 mm			
Tablette d'appareillage	Ajourée, montage fixe	Tôle d'acier, 1,5 mm	RAL 7015	■	
	Coffret	Tôle d'acier, 1,25 mm	RAL 7035	■	
Tiroir	Tiroir avec support de câbles et tapis de souris coulissant	Tôle d'acier, 1,5 mm	RAL 7035		
	Face avant offrant un appui pour les mains en position rabattue, avec serrure à clé N° 3524 E	Acier inoxydable de 1,25 mm	Polissage grain 400		
	¹⁾ Avec déverrouillage pour porte supérieure vitrée			■	
Porte inférieure	Avec fermeture à crémone, dispositif de verrouillage à panneton double et charnières montées à droite	Acier inoxydable de 1,5 mm	Polissage grain 400	■	