

### Cloisons fonctionnelles

avec fente d'aération

Référence SV	Largeur du passage (B) en mm	Profondeur du passage (T) en mm
9673.436	212	201
9673.438	212	201
9673.456	412	201
9673.458	412	201
9673.476	612	201
9673.478	612	201

