


PC-skabssystemer

Med tastaturskuffe



1 Maks. 504,5, regulerbar i trin på 25 mm

i.L. = Clearance width

				Best.nr. PC
				4650.100
Bredde mm				600
Højde mm				1600
Dybde mm				632
Leveringsomfang	Type	Materiale	Overflade/farve	
Kabinet	Lukket foroven og i siderne, åbent fornedden	Rustfrit stål, 1,5 mm	Matslebet, kornstørrelse 400	■
	Flangeplade, tredelt	Rustfrit stål, 1,5 mm		
Låge bagtil	Med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Rustfrit stål, 2,0 mm	Matslebet, kornstørrelse 400	■
Glaslåge foroven	Med bæreramme låst indefra ¹⁾ , højrehængslet	Rustfrit stål, 1,5 mm	Matslebet, kornstørrelse 400	■
	Glasplade	Sikkerhedsglas ESG 4,0 mm		
Apparathyde	Perforeret, fast indbygget	Stålplade, 1,5 mm	RAL 7015	■
	Kabinet	Stålplade, 1,25 mm	RAL 7035	
Skuffe	Tastaturudtræk med kabelbøjle samt musepladeudtræk	Stålplade, 1,5 mm	RAL 7035	■
	Panel, klappet ind som håndledsstøtte, med lås nr. 3524 E	Rustfrit stål, 1,25 mm	Matslebet, kornstørrelse 400	
	¹⁾ Med oplåsning til glaslåge foroven			■
Låge fornedden	Med stanglås og dobbeltkamindsats, højrehængslet	Rustfrit stål, 1,5 mm	Matslebet, kornstørrelse 400	■