




Micro Data Center


Taso E

Yksiosaiset ovet edessä ja takana



1 Kaapelilaipio pehmeänä laipiona (Standard)

2 Kaapelilaipio kaapelilaatikkona (lisävaruste)




3 Kaapelilaipio pää- tai pohjaelementtinä kovana laipiona/käytettävät kentät: 2x 120 x 120 mm (lisävaruste)

1) Sijoitettaessa jäähdytysyksikön ulkolaite oveen

Micro Data Center

Taso E

Yksiosainen ovi edessä/2-osainen ovi takana




IT-infrastruktuuri

IT-turvallisuusratkaisut

Micro Data Center


Taso E

2-osaiset ovet edessä ja takana



1 Kaapellaipio pehmeänä laipiona (Standardi)

2 Kaapellaipio kaapellaatikkona (lisävaruste)





3 Kaapellaipio pää- tai pohjaelementtinä kovana laipiona/käytettävät kentät: 2x 120 x 120 mm (lisävaruste)


Micro Data Center

Taso B

Yksiosaiset ovet edessä ja takana



- 1 Kaapelilaipio
- 2 Kaapelilaipio sisäsyvyydessä 1060 mm
- 3 Kaapelilaipio sisäsyvyydessä 1260 mm (käännetty 90°)



1) Mitat sis. lukot




IT-infrastruktuuri

IT-turvallisuusratkaisut

Micro Data Center

Taso B

Yksiosainen ovi edessä/2-osainen ovi takana






- 1) Kaapellaipio
- 2) Kaapellaipio sisäsyvyydessä 1060 mm
- 3) Kaapellaipio sisäsyvyydessä 1260 mm (käännetty 90°)

1) Mitat sis. lukot

Micro Data Center

Taso B

2-osaiset ovet edessä ja takana



- 1 Kaapelilaipio
- 2 Kaapelilaipio sisäsyvyydessä 1060 mm
- 3 Kaapelilaipio sisäsyvyydessä 1260 mm (käännetty 90°)

1) Mitat sis. lukot