




Kääntökehys, pieni

600 mm leveille kaapeille



800 mm leveille kaapeille valinnaisesti sivulle tai keskelle



Korkeusyksiköt	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
Til.nro SR	2377.030	2377.060	2377.090	2377.120	2377.150	2377.180
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Asennussyvyys T maks. = mm mitassa D¹⁾ vähintään 45 mm


Kaapin leveys mm	600	800	800
Upotusasennus	keskelle	sivulle	keskelle
Kaapin syvyys mm	1 T maks. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 T maks. 310 310 410 410 500 500	1 T maks. 310 310 370 370 370 370

¹⁾ D = etäisyys oven sisäreunasta kääntökehksen etureunaan voidaan säätää 25 mm rasterissa.


19"-rakenteet

Esimerkkejä TS-kaapille

Osa-asennus 600 ja 800 mm leveisiin kaappeihin, joko ylimpään tai alimpaan asennuspaikkaan.



eteen



taaksevedettynä


- 1 Asennussarja kääntökehykselle, pieni,
- 2 PS-asennuskiskot 23 x 73 mm kaapin syvyyden mukaisesti sekä 4 Kombi-kiinnitystukea TS 8800.330 (2 kpl sisältyy asennussarjan toimitukseen)

Ohje:


- Kaapin 25 mm reikärasterin ja kääntökehksen korkeusyksiköiden välinen korkeusero tasataan TS-Kombi-kiinnitystuen avulla (2 kpl sisältyy asennussarjan toimitukseen).

Osa-asennus keskelle

600 ja 800 mm leveisiin kaappeihin.



eteen



taaksevedettynä

Sivuttainen asennus

Pienen kääntökehksen sivuttainen asennus tapahtuu 600 tai 800 mm syvissä kaapeissa samoin kuin etuasennus.

Kääntökehksen käsiteltävyyden varmistamiseksi suosittelemme TS-sivuseinän saranoita.

