






# Kytkäntäkaapit

## Ruostumaton teräs

### Yksittäispulpetit



- 1 Saranat vain TP:ssä 2686.600
- 2 Ei mallissa TP 2683.600/  
TP 2684.600
- X Näkymä kannen sisäpuolelta

Til.nro TP	2683.600	2684.600	2685.600	2686.600
Leveys (B1) mm	600	800	1000	1200
Korkeus mm	960			
Syvyys mm	400 /480			
B2 = Kannen leveys	597	797	997	1197
B3 = Sisäleveys ylhäällä	544	744	944	1144
B4 = Sisäleveys edessä	524	724	924	1124
B5 = Sisäleveys alhaalla	500	700	900	1100
B6 = Leveä sivuovi	-	-	495	595
B7 = Leveä lukko-ovi	597	797	497	597
B8 = Rei'ityksen pituus	500	700	900	1100
F1 = Asennuslevyn leveys	530	730	930	1130
F2 = Kiinnitysreikien väli	475	675	875	1075
F3 = Kiinnitysreikien väli	373	573	773	973