


Telaio girevole totale

senza flangia, per armadi con larghezza 600 mm e 1200 mm



Unità di altezza	22 HE	31 HE	36 HE	40 HE	45 HE
N. d'ord. SR	2322.700	2331.700	2336.700	2340.700	2345.700
Per altezza armadio mm (o superiore)	1200	1600	1800	2000	2200
H1 mm	1061,5	1461,5	1684,5	1861,5	2084,0
H2 mm	981,5	1381,5	1604,0	1781,5	2004,0

Profondità d'installazione T max. = mm con quota D¹⁾ almeno di 49 mm

Larghezza armadio mm	600	1200	1200
Montaggio a incasso	centrale	sinistra o destra	sinistra o destra
Profondità armadio mm	1 T (profondità) max. 400 185 500 185 600 185 800 185	1 T (profondità) max. 295 395 495 695	1 T (profondità) max. 295 365 365 365


¹⁾ D = distanza tra il bordo interno della porta e il bordo esterno del telaio girevole, installabile più in profondità con passo meccanico da 25 mm

Allestimento


Tecnica di montaggio 19"

13 esempi di installazione in armadi TS, SE


Montaggio completo




600 mm frontale



1200 mm frontale




1200 mm frontale con suddivisione in larghezza




1200 mm arretrato con suddivisione in larghezza


Montaggio parziale, zona superiore




600 mm frontale



600 mm arretrato




1200 mm frontale




1200 mm arretrato


Montaggio parziale centrale




600 mm frontale



600 mm arretrato



1200 mm frontale



1200 mm arretrato

- 1 Set d'installazione per armadi con larghezza 600 mm
- 2 Set d'installazione per armadi con larghezza 1200 mm
- 3 Chassis TS 23 x 73 mm per il piano di montaggio interno nella profondità dell'armadio corrispondente
- 4 Chassis di montaggio PS corrispondente alla profondità dell'armadio con blocchetto di fissaggio Kombi PS
- 5 Profilato di montaggio TS 18 x 38 mm, corrispondente alla profondità dell'armadio¹⁾
- 6 Suddivisione in larghezza (angolo destro o sinistro)¹⁾

¹⁾ non possibile in CM

Nota

- Il set d'installazione nella posizione superiore compensa le differenze d'altezza tra il passo meccanico da 25 mm e le altezze disponibili della struttura dell'armadio.
- L'allestimento parziale nella parte inferiore è identico all'allestimento parziale nella parte superiore.
- Negli armadi CM è possibile solo l'allestimento completo frontale.

Installazione laterale

(solo in TS)

In un armadio profondo 600 mm, il montaggio laterale di un telaio girevole totale è identico al montaggio frontale.

Per l'accesso al telaio girevole si consigliano le cerniere per pareti laterali TS.

