





# Armadi di comando

## Contenitori di comando

### Compact-Panel



Feritoie di montaggio  
per attacco braccio portante CP 40, acciaio



1 Scanalature per dadi a gabbia M5

| N. d'ord. CP (con attacco braccio portante CP 40, acciaio) | 6340.000 | 6340.100 | 6340.300 | 6340.400 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| <b>Larghezza (B1) mm</b>                                   | 241      | 241      | 315      | 315      |
| <b>Altezza (H1) mm</b>                                     | 238      | 388      | 238      | 388      |
| <b>Profondità (T1) mm</b>                                  | 87       | 87       | 87       | 87       |
| B2 = larghezza utile contenitore                           | 170      | 170      | 244      | 244      |
| B3 = larghezza pannello frontale                           | 178      | 178      | 252      | 252      |
| B4 = larghezza utile tra i tiranti a vite                  | 164      | 164      | 238      | 238      |
| H2 = altezza utile contenitore                             | 192      | 342      | 192      | 342      |
| H3 = altezza pannello frontale                             | 200      | 350      | 200      | 350      |
| H4 = altezza utile tra i tiranti a vite                    | 186      | 336      | 186      | 336      |