

## RiLine 配件：用于 NH 负荷断路器 /NH 熔丝断路器

### 框型接线柱


用于 NH 熔断器开关，规格 1 至 3 带螺钉连接

用于 NH 熔断器开关	用于叠层铜母线的接线区 宽 x 高 mm	连接		紧固扭矩 Nm	型号 SV
		圆导线 mm <sup>2</sup>	扇形导线 mm <sup>2</sup>		
规格 1	20 x 14	35 – 150	50 – 150	12	9344.610
规格 2/3	32 x 20	95 – 300	120 – 300	20	9344.620

### 连接区盖板

用于 NH 熔断器开关

用于 NH 断路器	宽度 (B) mm	高度 (H) mm	深度 (T) mm	型号 SV
规格 00	106	46	37	9344.520
规格 1	184	70	42	9344.530
规格 2	210	70	42	9344.540
规格 3	250	70	42	9344.550



### 凸耳端子棱型连接件

用于 NH 条形熔断器开关，规格 00 带螺钉连接

圆导线连接 mm <sup>2</sup>	紧固扭矩 Nm	型号 SV
1.5 – 95	4	3592.010