



控制机柜

PC 机柜系统

PC 机柜系统



带键盘抽屉

带透明门和抽屉
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 最大 505, 以 25 mm 间距为单位可调
- 2 最大 547, 以 25 mm 间距为单位可调

带小型安装区和抽屉
PC 5366.300



- 1 最大 355, 以 25 mm 间距为单位可调
- 2 最大 397, 以 25 mm 间距为单位可调

带大型安装区和抽屉
PC 5366.400




		型号 PC				
		深度 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400	
		深度 836 mm	5368.000	-	-	
供货范围	型式	材料	颜色 RAL			
箱体	框架结构, 带成型的侧板和箱盖	钢板, 1.5 mm	7035, 织纹	■	■	■
	底板, 三段式 (5368.000, 四段式)	钢板, 1.5 mm	镀锌	■	■	■
后门	带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	钢板, 2.0 mm	7035, 织纹	■	■	■
上透明门	带支托框架, 从内部上锁 ¹⁾ , 右边铰接	钢板, 1.5 mm	7015	■	■	-
	垂直装饰隔板	塑料, 根据 UL 94-V0	7035			
	垫片带丝网面罩	安全玻璃 ESG 4.0 mm	7015			
安装区域, 大型, 上	垂直支柱, 从内部上锁 ¹⁾ , 右边铰接	铝型材	7035	-	-	■
	安装板	钢板, 1.5 mm	7015			
	上/下封条	塑料, 根据 UL 94-V0	7035			
用于显示器的托架	带孔, 固定安装	钢板, 1.5 mm	7015	■	■	-
键盘抽屉	箱体	钢板, 1.5 mm	7035	■	■	■
	拉出式键盘带电缆支承梁、鼠标垫拉出装置和键盘环	钢板, 1.5 mm	7035			
	隔板带装饰手柄, 翻下可用作滚球托板, 带锁具、锁号 3524E	塑料, 根据 UL 94-V0	7035/7015/9006			
小型组装区	右边铰接, 左边从里面用螺钉固定, 安装板折边	钢板, 1.5 mm	7015	-	■	-
	侧面装饰隔板	塑料, 根据 UL 94-V0	7035			
下门	垂直支柱, 带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	铝型材	7035	■	■	■
	门和安装板折边	钢板, 1.5 mm	7015			

¹⁾ 带用于上透明门的解锁装置


PC 机柜系统

带键盘翻板或琴式外伸托架

带透明门和翻板
PC 5366.100



带透明门和琴式外伸托架
PC 5366.200



- 1 最大 505, 以 25 mm 间距为单位可调
- 2 最大 547, 以 25 mm 间距为单位可调
- 3 最大安装面积 540 x 179 mm

				型号 PC		
				深度 636 mm	5366.100	5366.200
供货范围	型式	材料	颜色 RAL			
箱体	框架结构, 带成型的侧板和箱盖	钢板, 1.5 mm	7035, 织纹	■	■	
	底板, 三段式	钢板, 1.5 mm	镀锌			
后门	带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	钢板, 2.0 mm	7035, 织纹	■	■	
上透明门	带支托框架, 从内部上锁 ¹⁾ , 右边铰接	钢板, 1.5 mm	7015			
	垂直装饰隔板	塑料, 根据 UL 94-V0	7035	■	■	
	垫片带丝网面罩	安全玻璃 ESG 4.0 mm	7015			
用于显示器的托架	带孔, 固定安装	钢板, 1.5 mm	7015	■	■	
用于键盘的翻板	带鼠标固定件的箱体, 开口在后面板上, 宽 19" x 高 4 HE, 用于后侧固定	钢板, 1.5 mm	7035			
	隔板下面固定, 带 2 个固定索, 带锁具, 锁号 3524 E	塑料, 根据 UL 94-V0	7035/7015/9006	■		-
	键盘托板带拉出式鼠标垫以及 2 个键盘黏粘扎带	钢板, 1.5 mm	7035			
琴式控制台外伸托架	箱体, 带上下可取下的箱盖	钢板 1.5 mm/2.0 mm	7035			■
	上封条和装饰手柄	塑料, 根据 UL 94-V0	7035/7015/9006	-		
下门	垂直支柱, 带锁杆和双齿锁芯, 右边铰接	铝型材	7035			
	门和安装板折边	钢板, 1.5 mm	7015	■	■	

¹⁾ 带用于上透明门的解锁装置