


Apparatskap


Styrepulter TP

Styrepulter TP


Bredde 600/800 mm
TP 6746.500, TP 6748.500




Bredde 1000/1200 mm
TP 6740.500, TP 6742.500




Snitt A – A




Montasjeutsparing




Snitt B – B




Snitt B – B



Montasjeplate




Mot X




Universalpulter TP

Stålplate


Med kort frontdør
TP 2694.500



Med høy frontdør
TP 2695.500



Montasjeplate



1 Kan justeres fra 200 til 400 mm i 25 mm-rammen

i.L. = Klaringsbredde