



# Apparatskap

## PC-skapsystemer



### PC-skapsystemer med tastaturskuff

Med dør m/vindu og skuff  
PC 5366.000, PC 5368.000





- 1 Maks. 505, justerbar i 25 mm-rammen
- 2 Maks. 547, justerbar i 25 mm-rammen

Med monteringsfelt, lite og skuff  
PC 5366.300



- 1 Maks. 355, justerbar i 25 mm-rammen
- 2 Maks. 397, justerbar i 25 mm-rammen

Med monteringsfelt, stort og skuff  
PC 5366.400




i.L. = Klaringsbredde

				Best.nr. PC			
				Dybde 636 mm	5366.000	5366.300	5366.400
				Dybde 836 mm	5368.000	-	-
Leverings-omfang	Utførelse	Materiale	Farge RAL				
Kapsling	Skapkonstruksjon med formede sidevegger og tak	Stålplate 1,5 mm	7035 struktur	■	■	■	
	Bunnplater, tredelt (5368.000, firedelt)	Stålplate 1,5 mm	forsinket				
Dør bak	Med sylindrlås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Stålplate 2,0 mm	7035 struktur	■	■	■	
Dør m/vindu	med bæream låst fra innsiden <sup>1)</sup> , høyrehengslet	Stålplate 1,5 mm	7015				
	Vertikale dekorpaneler	Plast iht. UL 94-V0	7035	■	■		
	Rute med pålimt raster	Sikkerhetsglass ESG 4,0 mm	7015				
Monteringsfelt, stort, oppe	Vertikale stag, låst fra innsiden <sup>1)</sup> , høyrehengslet	Aluminiumsprofil	7035				
	Montasjeplate	Stålplate 1,5 mm	7015	-	-	■	
	Avslutningslist oppe/nede	Plast iht. UL 94-V0	7035				
Apparathyll for monitor	Hullet, fastmontert	Stålplate 1,5 mm	7015	■	■		
Skuff for tastatur	Kapsling	Stålplate 1,5 mm	7035				
	Tastaturuttrekk med kabelbærer og musmatte-uttrekk og tastaturbøyle	Stålplate 1,5 mm	7035	■	■	■	
	Panel med håndtaksliste, sammenslått som håndleddsstøtte, med lås, lås nr. 3524 E	Plast iht. UL 94-V0	7035/7015/9006				
Montasjefelt, lite	Høyrehengslet, skrudd innenfra på venstre side, bukket innbyggingsplate	Stålplate 1,5 mm	7015	-	■		
	Dekor-sidepaneler	Plast iht. UL 94-V0	7035				
Dør nede	Vertikale stag med sylindrlås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Aluminiumsprofil	7035	■	■	■	
	Bukket dør hhv. innbyggingsplate	Stålplate 1,5 mm	7015				


<sup>1)</sup> med åpning for dør med vindu oppe

### PC-skapsystemer med tastaturklaff eller pultnese

Med dør m/vindu og klaff  
PC 5366.100



Med dør med vindu og pultnese  
PC 5366.200



- 1 Maks. 505, justerbar i 25 mm-rammen
- 2 Maks. 547, justerbar i 25 mm-rammen
- 3 Maks. montasjenivå 540 x 179 mm

i.L. = Klaringsbredde

Leverings- omfang	Utførelse	Materiale	Farge RAL	Best.nr. PC	
				Dybde 636 mm	5366.100
Kapsling	Skapkonstruksjon med formede sidevegger og tak Bunnplater, tredelte	Stålplate 1,5 mm Stålplate 1,5 mm	7035 struktur forsinket	■	■
Dør bak	Med sylindrlås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Stålplate 2,0 mm	7035 struktur	■	■
Dør m/vindu	med bæream låst fra innsiden <sup>1)</sup> , høyrehengslet	Stålplate 1,5 mm	7015	■	■
	Vertikale dekorpaneler Rute med pålimt raster	Plast iht. UL 94-V0 Sikkerhetsglass ESG 4,0 mm	7035 7015	■	■
Apparathyll for monitor	Hullet, fastmontert	Stålplate 1,5 mm	7015	■	■
Klaff for tastatur	Kapsling med musholder og utsparing i bakvegg, bredde 19" x høyde 4 HE, for feste på baksiden	Stålplate 1,5 mm	7035	■	-
	Panel montert nede, med 2 stropper, med lås, lås nr. 3524 E Tastaturklaff med musmatte-uttrekk og 2 borrelåser for tastatur	Plast iht. UL 94-V0 Stålplate 1,5 mm	7035/7015/9006 7035	■	-
Pultnese	Skap med avtagbart deksel oppe og nede	Stålplate 1,5 mm/2,0 mm	7035	-	■
	Avslutningslist oppe og håndtakslis	Plast iht. UL 94-V0	7035/7015/9006	-	■
Dør nede	Vertikale stag med sylindrlås og splittlåsinnsetts, høyrehengslet	Aluminiumsprofil	7035	■	■
	Bukket dør hhv. innbyggingsplate	Stålplate 1,5 mm	7015	■	■

<sup>1)</sup> med åpning for dør med vindu oppe