


Endüstriyel panolar


Küçük panolar

Polikarbonat kutular PK


Model A




Model B



Model C



Model D



- 1 PK 9500.XXX, 9501.XXX modellerinde bulunmaz
2 PK 9502.XXX, 9503.XXX modellerinde bulunmaz

B1 = Pano genişliği
B2 = Ayarlanabilir genişlik
B3 = Merkez/Conta dışındaki duvar bağlantısı merkezi
B4 = Merkez/Pano içindeki duvar bağlantısı merkezi
B5 = İç kullanım genişliği

H1 = Pano yüksekliği
H2 = Ayarlanabilir yükseklik
H3 = Merkez/Conta dışındaki duvar bağlantısı merkezi
H4 = Merkez/Pano içindeki duvar bağlantısı merkezi
H5 = İç kullanım yüksekliği

T1 = Toplam derinlik
T2 = Ayarlanabilir kutu derinliği
T3 = Kutu derinliği
T4 = Kurulum için iç kullanım yüksekliği


Model no. PK	Model	Genişlik ölçüleri mm					Yükseklik ölçüleri mm					Derinlik ölçüleri mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4
9500.XXX	A	65	59	50	-	36	65	59	50	25	36	57	33	41	45
9502.XXX	A	94	88	79	50	64	65	59	50	-	36	57	33	41	45
9504.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9505.XXX	A	94	88	79	50	64	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9506.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	66	42	50	53
9507.XXX	A	110	104	95	65	80	110	104	95	65	80	90	42	50	77
9508.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9509.XXX	A	130	124	115	90	101	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9510.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	75	51	59	63
9511.XXX	A	130	124	115	70	101	130	124	115	70	101	99	51	59	87
9512.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	57	33	41	45
9513.XXX	B	180	174	165	120	150	94	88	79	50	64	81	33	41	69
9514.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	90	63	71	75
9515.XXX	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	111	63	71	97
9516.XXX ¹⁾	B	180	173	165	120	128	110	103	95	50	80	165	63	71	150
9517.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9518.XXX	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9519.XXX ¹⁾	C	182	175	167	120	152	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9520.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	90	63	71	75
9521.XXX	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	111	63	71	97
9522.XXX ¹⁾	C	254	247	239	190	224	180	173	165	120	128	165	63	71	150
9523.XXX	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	111	63	71	97
9524.XXX ¹⁾	D	361	355	346	240	309	254	248	239	190	224	165	63	71	150

¹⁾ .000, .100 modelleri eğri kapaklıdır


Metrik ön kabartmalı

Pano delik düzeni:


PK 9508.050



PK 9514.050



PK 9521.050



- M16/20
● M20
● M20/25
● M25/32
● M32/40