

PLS bara sistemleri

800/1600 A'ya kadar

Teknik bilgiler






Ölçülen akımların DIN 43 671 uyarınca hesaplanması için, bkz. bölüm 2-102, sayfa 1/2

Not:

– UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir

Onay:

UL US LISTED
E191125



Rittal sistemi	PLS 800		PLS 1600		PLS 1600 PLUS
Kutup sayısı	3 kutuplu		3 kutuplu		4 kutuplu
Bara merkez mesafesi mm	60		60		60
Ölçülen işletme gerilimi	IEC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
	UL	–	1500 V DC	–	–
Kullanım	IEC	–	–	–	600 V AC
	UL	–	600 V AC	–	–
Model no. SV	9341.000	9341.050 ¹⁾ (UL)	9342.000	9342.050 ¹⁾ (UL)	9342.004 ¹⁾ (UL)
Sıkma torku Nm	–	–	–	–	–
– Bağlantı vidası	5	5	–	–	–
– M6 x 16	–	–	5	5	5
– M6 x 25	–	–	–	–	–
– Bara kayma koruması	0,7	0,7	0,7	0,7	–
– Kapak bağlantısı	–	–	–	–	7

¹⁾ UL uygulamaları için alt tabla kullanılmalıdır