




Цоколь

19" монтажное оборудование

Поворотная рама, малая

Для шкафов шириной 600 мм

Для шкафов шириной 800 мм по выбору сбоку или в середине



Единиц высоты	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
Арт. № SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 мм	285	435	560	685	835	960
H2 мм	206	356	481	606	756	881
H3 мм	136	286	411	536	686	811

Монтажная глубина Т макс. = мм при размере D¹⁾ минимум 45 мм

Ширина шкафа мм	600	800	800
Установка	в центре	сбоку	в центре
Глубина шкафа мм	1 Т макс. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 Т макс. 310 310 410 410 500 500	1 Т макс. 310 310 370 370 370 370


¹⁾ D = расстояние от внутреннего края двери до переднего края поворотной рамы, устанавливаемой с шагом в 25 мм.

Поворотная рама, малая


Примеры монтажа VX25

Секционный монтаж

в шкафах шириной 600 и 800 мм, в самом верхнем и самом нижнем положении.




спереди




со смещением назад

Секционный монтаж в середине

в шкафах шириной 600 и 800 мм.



спереди




со смещением назад

Боковой монтаж

Боковой монтаж большой поворотной рамы, малой, в шкафах с глубиной 600 или 800 мм идентичен монтажу спереди.

Для обеспечения доступа к поворотной раме рекомендуется использовать шарниры для боковой стенки.



- 1 Монтажный комплект для поворотной рамы, малой
- 2 Системные шасси 23 x 64 мм