



Allestimento

Zoccolo


Sistema zoccolo VX




Vista A




Vista B




Zoccolo, altezza 100 mm



Zoccolo, altezza 200 mm




Flange dello zoccolo, senza fori di aerazione, altezza 100 mm
Vista anteriore




Vista posteriore




Flange dello zoccolo, senza fori di aerazione, altezza 200 mm
Vista anteriore



Vista posteriore



Flange dello zoccolo con listello a spazzola, altezza 100 mm
Vista anteriore



Flange dello zoccolo, con fori di aerazione, altezza 100 mm
Vista anteriore



Per armadi larghi o profondi mm	Larghezza mm				Altezza mm				Profondità mm				
	B1	B2	B3	B4	L1	L2	L3	L4	T1	T2	T3	T4	T5 ¹⁾
300	266	235	175	111	160	109	157	-	266	235	175	111	225
400	366	335	275	211	260	209	257	-	366	335	275	211	325
500	466	435	375	311	360	309	357	-	466	435	375	311	425
600	566	535	475	411	460	409	457	349	566	535	475	411	525
800	766	735	675	611	660	609	657	549	766	735	675	611	725
850	816	785	725	661	710	659	707	-	-	-	-	-	775
1000	966	935	875	811	860	809	857	-	966	935	875	811	925
1100	1066	1035	975	911	960	909	957	-	-	-	-	-	1025
1200	1166	1135	1075	1011	1060	1009	1057	-	1166	1135	1075	1011	1125
1600	1566	1535	1475	1411	1460	1409	1457	-	-	-	-	-	1525
1800	1766	1735	1675	1611	1660	1609	1657	-	-	-	-	-	1725

¹⁾ T5 = distanza foratura incl. angolare di installazione per zoccolo