




# Lisävarusteet

## 19"-rakenteet

### Kääntökehys, pieni

600 mm leveille kaapeille

800 mm leveille kaapeille valinnaisesti sivulle tai keskelle



Korkeusyksiköt	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
<b>Til.nro SR</b>	<b>8619.500</b>	<b>8619.510</b>	<b>8619.520</b>	<b>8619.530</b>	<b>8619.540</b>	<b>8619.550</b>
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811


Asennussyvyys T maks. = mm mitassa D<sup>1)</sup> vähintään 45 mm

Kaapin leveys mm	600	800	800
Upotusasennus	keskelle	sivulle	keskelle
Kaapin syvyys mm	<b>1</b> T maks.	<b>1</b> T maks.	<b>1</b> T maks.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


<sup>1)</sup> D = etäisyys oven sisäreunasta kääntökehysten etureunaan voidaan säätää 25 mm rasterissa.

**Kääntökehys, pieni****VX25-asennusesimerkkejä****Osittainen asennus**

600 ja 800 mm leveisiin kaappeihin, joko ylimpään tai alimpaan asennuspaikkaan.




eteen




taaksevedettynä

**Osittainen asennus keskelle**

600 ja 800 mm leveisiin kaappeihin.



eteen




taaksevedettynä

**Sivuttainen asennus**

Pienen kääntökehyn asennus sivulle suoritetaan 600 tai 800 mm syvien kaappien kohdalla samoin kuin asennus etupuolelle.

Jotta kääntökehukseen pääsisi helposti käsiksi, suosittelemme sivuseinään saranointia.



**1** Asennussarja kääntökehykselle, pieni,

**2** Järjestelmäkisko 23 x 64 mm sisempään asennustasoon