

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.300

Plaques passe-câbles en plastique

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.300 - Plaques passe-câbles en plastique avec têtes, pour AX

Percer seulement la tête en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

Caractéristiques

Référence	SZ 2564.300
Description produit	Percer seulement la tête en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
Matériau	Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	Proche RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Dimensions	Largeur: 534 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,715 kg
Poids net	0.7

Caractéristiques

Poids brut	0.736
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------