


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.850

Porte climatisée VX25

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.850 - Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.850
Description produit	Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130°
Remarque concernant la référence	Convient aux armoires VX La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche Porte avec charnières à gauche
Convient à	Position de l'appareil à gauche
Convient à	Type de coffret: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Type de coffret: = 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	22 kg
Poids net	29.4
Poids brut	30.6
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177925687
ETIM 8	EC002510

Caractéristiques

ETIM 7.0	EC002510
----------	----------

ECLASS 8.0	27180702
------------	----------

Approbation

Certificats	EAC
-------------	-----

Explications	Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	--