


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3561.000 Brides de raccordement

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3561.000 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

Référence	SV 3561.000
Description produit	Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	34 x 10 mm
Convient aux jeux de barres	60 x 10
Convient aux jeux de barres	Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage	3 p.
Poids/UE	1,173 kg
Poids net	1.101
Poids brut	1.173
Empreinte carbone du produit (de l'entrée à la sortie d'usine)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque concernant la catégorie pour l'empreinte carbone des produits	L'empreinte carbone de catégorie B (de l'entrée à la sortie d'usine) indiquée est une auto-déclaration basée sur le poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177044371
ETIM 8	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK