


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.738 Embouts

État: 16.07.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.738
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	gris
Longueur	12 mm
AWG	18
Diamètre interne	2,8 mm
Pour section	0,75 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage	1 ☒ 000p.
Poids/UE	0,129 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 7.0	EC000005

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR