


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.580

Armoires monobloc SE 8

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.580 - Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4

Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8. Protection élevée grâce à un degré de protection IP 66 / NEMA 4. Pas de panneaux latéraux à monter.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | SE 5830.580 |
| Description produit | L'armoire électrique monobloc SE 8 a été conçue à partir de la plateforme de l'armoire juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction. |
| Matériau | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Base : Tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée Base : Apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaque passe-câbles monobloc Panneau arrière dévissable Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 400 mm |

Caractéristiques

| | |
|--|-------------------|
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 499 mm x 1.696 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 4 NEMA 3R |
| Nombre de portes | 1 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 97,5 kg |
| Poids net | 100.5 |
| Poids brut | 103.6 |
| EAN | 4028177696723 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |