


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.565 Guide-câbles

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.565 - Guide-câbles à charnières, avec attaches rapides et protection anticoude

Avec des maillons de chaîne mobiles pour un guidage sans coude des câbles dans la partie centrale, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.



Caractéristiques

Référence	DK 7163.565
Description produit	Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes à extraction télescopique jusqu'au point de retenue. Guidage des câbles sans pli dans la partie centrale via des maillons mobiles. Fixation détachable des deux côtés via les raccords rapides.
Matériau	Tôle d'acier zinguée Partie centrale : matière plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 200 mm
Convient à	Profondeur: > 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,729 kg
Poids net	0.7
Poids brut	0.78
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177438576
ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
