

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1007.600 Wandkasten AE

Staat: 27.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1007.600 - Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.

## Functies

Bestelnr.	AE 1007.600
Materiaal	Kast: roestvaststaal Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt
Levering	Behuizing met deur(en) Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 210 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	449 mm x 470 mm
Aantal deuren	1
Aantal sluitingen	2
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard Material lock: Zinkspuitwerk, vernikkeld
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

# Functies

---

Gewicht/VE	15,7 kg
Nettogewicht	14.9
Brutogewicht	16.6
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177000254
E-Number Sweden	E3404410
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK