

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1114.500 Wandkasten AE

Staat: 27.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1114.500 - Wandkasten AE

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

## Functies

Bestelnr.	AE 1114.500
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 3-punts sluitsysteem
Beschermklasse NEMA	NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm Hoogte: 1.400 mm Diepte: 300 mm
Materiaaldikte deur	2 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat	3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	940 mm x 1.355 mm
Aantal deuren	2
Sluiting	Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard

# Funcities

---

Wartelplaat	Afmetingen: 4 Aantal: 2
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	97 kg
Nettogewicht	87.4
Brutogewicht	92
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177252400
E-Number Sweden	E3404621
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK