

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1444.000

Kunststof wandkasten AX

Staat: 19.04.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1444.000 - Kunststof wandkasten AX zonder zichtvenster

AX-kunststof kasten zijn optimaal geschikt voor toepassingen in het outdoor-bereik. Door de talrijke montagepunten in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuroopbouw in het 25 mm-raster te realiseren.



Funcities

| | |
|------------|---|
| Bestelnr. | AX 1444.000 |
| Uitvoering | zonder zichtvenster |
| Materiaal | Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal Vlamdovend volgens UL 94-V0 Halogeenvrij |
| Oppervlak | Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Levering | Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Opmerking | If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request. |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Beschermklasse | II (bij 1000 V AC) |
| IK-code | IK09 |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 200 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2,5 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 305 mm x 325 mm |
| Deuropeningshoek | 130° |
| Aantal sluitingen | 2 |
| Basismateriaal | Kunststof |
| Normen | Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C |
| Montage-instructie | Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd |
| Leveringseenheid | 1 st. |

Funcities

| | |
|--------------------|---------------|
| Nettogewicht | 7 |
| Brutogewicht | 8.5 |
| Douanetariefnummer | 94037000 |
| EAN | 4028177006478 |
| E-Number Sweden | E3465348 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | pressure load Negative Certificate Oppervlak Beschermlasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |