


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.010 Kabelwartel HD

Staat: 26.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.010 - Kabelwartel HD

Kabelwartel HD IP 68 (5 bar, 30 min.)



## Functies

Bestelnr.	HD 2410.010
Uitvoering	Standaard
Voordelen	Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken. Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden	Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen Ultrareine zonetechniek (bijv. farma) Biotechnologie Chemische industrie
Materiaal	Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303) Afdichting: conform FDA 21 CFR 177.2600
Afmetingen	Schroefdraad: M16 x 1,5
Voor kabel-Ø	5 - 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...100 °C

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 68 (5 bar, 30 min.)

---

Leveringseenheid 5 st.

---

Gewicht/VE 0,205 kg

---

Nettogewicht 0.195

---

Brutogewicht 0.221

---

Douanetariefnummer 73181900

---

EAN 4028177022454

---

E-Number Sweden E3465025

---

ETIM 7.0 EC000441

---

ECLASS 8.0 27149109

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring