

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100

Metalen wartelplaat

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2577.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoort, voor AX

De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.

Functies

Bestelnr.	AX 2577.100
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Afmetingen	Breedte: 436 mm Diepte: 221 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 7
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12K

Funcities

Number knockouts	6 10 8 20 4 4
------------------	------------------------------

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
-----------------	--

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	1,54 kg
------------	---------

Nettogewicht	1.136
--------------	-------

Brutogewicht	1.146
--------------	-------

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
-------------------------	-----------------------

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
-----------------------	---

Douanetariefnummer	73269098
--------------------	----------

EAN	4028177925267
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465301
-----------------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------